

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 35
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 6
Bendras ilgis L	170 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 11
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	40 mm
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 3232P16
Plokštelės dydis	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

### Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu  
Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Varžtas atraminei plokštei Tipas 11

259025 11

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX25

674248 TX25

Atraminė plokštelė Tipas 35

259031 35

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu  
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu  
Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600