

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Spyruoklių rinkinys	259044 6
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Svirtis	259015 12
Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	PCBNR/L 2525M16
Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	29 mm
Koto dydis	25 mm
Atraminė plokštelė	259031 35
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	22 mm
Svirties varžtas	259018 11
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Svirtis Tipas 12	259015 12
Atraminė plokštelė Tipas 35	259031 35
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4