

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250020 32/16
GTIN	4045197772114
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	PCBNR/L 3232P16
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Svirtis	259015 12
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Darbinės dalies ilgis L ₄	27 mm
Koto dydis	32 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Svirties varžtas	259018 11
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Atraminė plokštelė	259031 35
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirtis Tipas 12	259015 12
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Atraminė plokštelė Tipas 35	259031 35
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6