

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250020 32/19
GTIN	4045197772121
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	PCBNR/L 3232P19
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Plokštelės dydis	19 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	27 mm
Koto dydis	32 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 7
Svirties varžtas	259018 13
Svirtis	259015 13
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Atraminė plokštelė	259031 36
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7
Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36
Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Svirtis Tipas 13	259015 13