

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250021 25/16
GTIN	4045197772138
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Atraminė plokštelė	259031 35
Bendras ilgis L	150 mm
Svirtis	259015 12
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	22 mm
Svirties varžtas	259018 11
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	29 mm
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Laikiklio ISO kodas	PCBNR/L 2525M16
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Svirtis Tipas 12	259015 12
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Atraminė plokštelė Tipas 35	259031 35