

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250021 32/16
GTIN	4045197772145
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Svirties varžtas	259018 11
Plokštelės dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259031 35
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	35 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	27 mm
Laikiklio ISO kodas	PCBNR/L 3232P16
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Svirtis	259015 12
Bendras ilgis L	170 mm
Koto dydis	32 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Svirtis Tipas 12	259015 12
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Atraminė plokštelė Tipas 35	259031 35