

Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/19mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	170 mm
Koto dydis	32 mm
Svirties varžtas	259018 13
Svirtis	259015 13
Plokštelės dydis	19 mm
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Atraminė plokštelė	259031 36
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Spyruoklių rinkinys	259044 7
Laikiklio ISO kodas	PCBNR/L 3232P19
Darbinės dalies ilgis L ₄	27 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirtis Tipas 13	259015 13
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7
Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36