

**Garant****Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis, Plotis 627 mm, Įrankių kotams: SK30****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970130 SK30
GTIN	4045197772206
Produktų klasė	91L

**Aprašymas****Modelis:**

Iš plieninės skardos su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams laikyti. Galima įmontuoti **pasvirimo kampu 0° / 20° / 45°**.

**Tinka:****Plotis 452 mm:**

Sisteminis transportavimo vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 452/A; CNC transportavimo vežimėlis Nr. 970041; 970046 dyd. 452; uždedamas rėmas Nr. 970505 dyd.0.

**Plotis 627 mm:**

Sisteminis vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A; 627/B; CNC transportavimo vežimėlis 970041; 970046 dyd. 627.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas miltelinio būdu.

**Pastaba:**

VDI 20 angos tinka ir Trumpf štancavimo štapams.

**Techninis aprašymas**

Angų įrankiams sudėti skaičius	17
Gylis	150 mm
Įrankių kotams	SK 30

šoninis rėmo dydis	37 mm
Atstumas tarp ašių A	69 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 627 mm
Produkto rūšis	Įrankių laikikliai