

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	170 mm
Atraminė plokštelė	259031 35
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	40 mm
Svirties varžtas	259018 11
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Laikiklio ISO kodas	PCSNR/L 3232P16
Koto dydis	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	34 mm
Svirtis	259015 12
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Svirtis Tipas 12	259015 12
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Atraminė plokštelė Tipas 35	259031 35