

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250025 25/16
GTIN	4045197772190
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	150 mm
Galvutės ilgis L ₁	33 mm
Atraminė plokštelė	259031 35
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Svirties varžtas	259018 11
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Svirtis	259015 12
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	PCSNR/L 2525M16
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 35	259031 35
Svirtis Tipas 12	259015 12
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6