

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirtis	259015 13
Bendras ilgis L	170 mm
Laikiklio ISO kodas	PCSNR/L 3232P19
Plokštelės dydis	19 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Atraminė plokštelė	259031 36
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Koto dydis	32 mm
Svirties varžtas	259018 13
Spyruoklių rinkinys	259044 7
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36
Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Svirtis Tipas 13	259015 13
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7