

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 50/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L ₂	48 mm
Plokštelės dydis	19 mm
Svirtis	259015 13
Bendras ilgis L	350 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	63 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Spyruoklių rinkinys	259044 7
Laikiklio ISO kodas	A50U PCLNR/L19
Darbinės dalies ilgis L ₃	35 mm
Atraminė plokštelė	259031 36
Svirties varžtas	259018 13
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	50 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7
Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Svirtis Tipas 13	259015 13
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500