

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 8/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260004 8/06
GTIN	4045197772473
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Plokštelės dydis	6 mm
Koto dydis	8 mm
Laikiklio ISO kodas	SCRCR/L 0808D06
Darbinės dalies ilgis L ₄	9 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500