

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 10/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260004 10/06
GTIN	4045197772480
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	11 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	10 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Laikiklio ISO kodas	SCRCL/L 1010E06
Plokštelės dydis	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500