

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	SCRCR/L 1616H09
Darbinės dalies ilgis L ₄	17 mm
Galvutės ilgis L ₁	15 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Atraminė plokštelė	269005 1
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Plokštelės dydis	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto dydis	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 1	269005 1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500