

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260004 20/09
GTIN	4045197772510
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_4$	22 mm
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Atraminė plokštelė	269005 1
Galvutės ilgis $L_1$	18 mm
Laikiklio ISO kodas	SCRCL/L 2020K09
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Varžtas atraminei plokštelei	269013 2
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 1	269005 1
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500