

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	22 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Laikiklio ISO kodas	SCRCR/L 2020K12
Atraminė plokštelė	269005 6
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 16
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 5	269013 5
Atraminė plokštelė Tipas 6	269005 6
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 16	269028 16
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500