

Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260004 25/12
GTIN	4045197772541
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 16
Plokštelės dydis	12 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	27 mm
Laikiklio ISO kodas	SCRCR/L 2525M12
Bendras ilgis L	150 mm
Atraminė plokštelė	269005 6
Galvutės ilgis L_1	20 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 16	269028 16
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Atraminė plokštelė Tipas 6	269005 6
Varžtas atraminei plokštei Tipas 5	269013 5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500