

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_4$	13 mm
Koto dydis	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Bendras ilgis L	80 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Laikiklio ISO kodas	SCRCLR/L 1212F09
Galvutės ilgis $L_1$	15 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500