

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	18 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Bendras ilgis L	125 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	22 mm
Koto dydis	20 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Atraminė plokštelė	269005 1
Laikiklio ISO kodas	SCRCL/L 2020K09
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 1	269005 1
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500