

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260005 25/12
GTIN	4045197772626
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12 mm
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	SCRCR/L 2525M12
Atraminė plokštelė	269005 6
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	27 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 16
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 16	269028 16
Atraminė plokštelė Tipas 6	269005 6
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Varžtas atraminei plokštei Tipas 5	269013 5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500