

**6-briaunių L formos raktų rinkinys, ilgi su rifliavimu., Atsuktuvų skaičius: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	627191 9
GTIN	7610733265282
Produktų klasė	63D

Aprašymas**Modelis:**

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.

PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Privalumai:

Grioveliai pagal ISO 13444 tipą B palengvina laikymą drėgnoje arba tepaluotoje aplinkoje, todėl darbas yra saugesnis.

Turinys:

Po 1 lenktą raktą Nr. 627190: dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Sudėta į: Plastikiniame laikiklyje

Techninis aprašymas

Pakuotė	Plastikiniame laikiklyje
Atsuktuvų skaičius	9
Rakto dydis	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Raktų dydžių matmenys	metrais
Gamintojo pavadinimas	Safety I formos raktas
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Paviršius	chromuotas

Koto modelis	apvalus, su virvele
Spalvinis žymėjimas	ne
plastiku dengtas kotas	ne
Rutulinė galvutė ant ilgios kojelės	taip
100 laipsnių kampas	ne
Prailginti	taip
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 6 mm	627190 6
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 8 mm	627190 8
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 2,5 mm	627190 2,5
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 10 mm	627190 10
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 5 mm	627190 5
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 4 mm	627190 4
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 3 mm	627190 3
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 2 mm	627190 2
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 1,5 mm	627190 1,5
Plastikinis laikiklis 6-briauniams L formos raktams Laikiklių skaičius 9	627255 9