



Skaitmeninis slankmatis ABS, Matavimo diapazonas: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	412821 100
GTIN	4045197771780
Produktų klasė	42A

Aprašymas

Modelis:

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Inkrementinė matavimo sistema be absoliutinės skalės.

Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081560 dyd. LR44.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Korpuso medžiaga	Metalas
Norma	ISO 13385
Matavimo ribos	0 - 100 mm
Antgalių ilgis	30 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Yra gyliamatis	taip
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1

Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Varžtas gylgio nustatymo plokštei	412230
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas LR44	081560 LR44