

Garant**Sukama darbo kėdė, dirbtinė oda su kojelėmis, žema****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

965035

GTIN

4045197772640

Produktų klasė

91Z

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiška sukama darbo kėdė su sinchroniniu reguliatoriumi. Minkštą dirbtinės odos paviršių lengva prižiūrėti ir plauti. Oranžinė dviguba siūlė. Penkios sukryžiuotos aliumininės kojelės.

Sėdynė (plotis×gylis): 470×450 mm.

Nugaros atramos aukštis: 600 mm.

Nugaros atramos reguliavimo ribos: 60 mm.

Sėdynės gylis reguliavimas: 40 mm.

Leistinoji apkrova: 120 kg.

Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

Detalus aprašymas:

- **Ergonomiškai funkcionalus dizainas.**
- **Stuburo atrama.**
- **Sinchroninė technika.**
- **Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.**
- **Penkios sukryžiuotos aliumininės kojelės.**

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Nugaros atramos aukštis	600 mm
Sinchroninis mechanizmas	taip
Sėdynės gylis	450 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Norma	DIN 68877
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Atramos reguliavimo ribos	60 mm
Leistinoji apkrova	120 kg
Sėdynės plotis	470 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Juosmens atrama	taip
Nuolatinio kontakto atstatymas	taip
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	40 mm
Kryžminė koja	Kojelė
Modelis	be ratukų
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	490 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)

962518

Universali atramų rankoms pora, skirta GARANT sukamai
darbo kėdei Tipas

965047