

**Garant****Sukama darbo kėdė, dirbtinė oda su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

965036

GTIN

4045197772657

Produktų klasė

91Z

**Aprašymas****Modelis:**

Ergonomiška sukama darbo kėdė su sinchroniniu reguliatoriumi. Minkštą dirbtinės odos paviršių lengva prižiūrėti ir plauti. Oranžinė dviguba siūlė. Penkios sukryžiuotos aliumininės kojelės.

Sėdynė (plotis×gylis): 470×450 mm.

Nugaros atramos aukštis: 600 mm.

Nugaros atramos reguliavimo ribos: 60 mm.

Sėdynės gylis reguliavimas: 40 mm.

Leistinoji apkrova: 120 kg.

Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

**Detalus aprašymas:**

- **Ergonomiškai funkcionalus dizainas.**
- **Stuburo atrama.**
- **Sinchroninė technika.**
- **Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.**
- **Penkios sukryžiuotos aliumininės kojelės.**

**Standartas:****DIN 68877****Techninis aprašymas**

Nuolatinio kontakto atstatymas	taip
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Norma	DIN 68877
Leistinoji apkrova	120 kg
Sinchroninis mechanizmas	taip
Atramos reguliavimo ribos	60 mm
Kryžminė koja	Kojelės su atraminiu žiedu
Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Sėdynės plotis	470 mm
Sėdynės gylis	450 mm
Nugaros atramos aukštis	600 mm
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Juosmens atrama	taip
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	40 mm
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	640 - 890 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

## Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)

962518

Universali atramų rankoms pora, skirta GARANT sukamai  
darbo kėdei Tipas

---

965047