

Garant
VHM-HPC grąžtas cilindrinu kotu DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 1,7mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122602 1,7 |
| GTIN | 4045197752192 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas
Modelis:

DLC sp² patobulinta danga, pasižyminti **mažu trinties koeficientu**, užtikrina **puikų drožlių pašalinimą**. Našiam ir **kokybiškam aliuminio medžiagų** apdirbimui. **Didelio tikslumo ašiškumą** ir **kiaurymės apvalumą** užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.
Dydžiai 1 - 1,5 su 4 kreipiančiosiomis briaunomis.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma **HB**: užsakyti **Nr.**

122603.
Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122602 + 129100HE**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Nominalusis Ø D _c | 1,7 mm |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,2 mm/aps, |
| Norma | DIN 6537 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 16 mm |
| Koto Ø D _s | 4 mm |
| Bendras ilgis L | 55 mm |
| Koto tolerancija | h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 13,5 mm |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Danga | DLC |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 6xD |
| Tipas | W |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pusiau standartinis | taip |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 360 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 400 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 350 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 150 m/min | N |
| PEEK | tinka | 120 m/min | N |
| PVDF GF20 | tinka | 90 m/min | N |
| PA 66 GF30 | tinka | 80 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 70 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 80 m/min | N |
| Cu | tinka | 160 m/min | N |
| CuZn | tinka | 200 m/min | N |
| GFK | tinka | 80 m/min | N |
| CFK | tinka | 80 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

šlapias, min.

tinka