



Lanksti deimantinė dildė, Grūdelių dydis: D76µm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	529120 D76
GTIN	4007220004920
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Labai siauras plastikinis laikiklis, **viena pusė** dengta deimantiniais šlifavimo grūdeliais. Aukštis su danga 0,5 mm.

Paskirtis:

Idealiai tinka šlifuoti kontūrus ir išgaubtus paviršius arba siaurus tarpelius. **Labai lankstus**, maksimalus lenkimo spindulys 15 mm.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	D76
Smulkumo laipsnis	glotni
Matmenys	14×165 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Plotis	14 mm
Aukštis	0,5 mm
Ilgis	165 mm
maksimalus lenkimo spindulys	15 mm
Produkto rūšis	Deimantinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		