




## Dildžių su deimantine danga abiejuose galuose rinkinys, 5 vnt., 150 mm, Grūdelių dydis: D126µm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	529660 D126
GTIN	4007220355381
Produktų klasė	53B

### Aprašymas

#### Modelis:

Forma panaši į Nr. 528050, tik abu galai padengti vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais.

#### Paskirtis:

Tiksliam baigiamajam formų iš **grūdintojo plieno** arba **kietlydinio** apdirbimui.

Dildinant **stipriai nespausti**.

#### Tiekimo sudėtis:

Plastikinėje dėžutėje.

**5 vnt.**, po 1 šių formų 1; 4; 5; 6; 12 dildę.

### Techninis aprašymas

Atskirų dildžių skaičius	5
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Grūdėtumas	D126
Bendras ilgis	150 mm
Produkto rūšis	Dildė abiem darbiniais galais

### Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		