


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Mikro abrazyvinis, SiC, grūdelių dydis 320, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 30X6mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 574450 30X6   |
| GTIN             | 4017359111352 |
| Produktų klasė   | 57L           |

**Aprašymas****Modelis:**

Šeriai iš šlifavimo nailono su silicio karbidu, įspausti į plieninę įvorę; **koto Ø 6 mm.**

**Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifuoikliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Sausam ir šlapiam aliuminio, plieno, INOX ir plastikų šlifavimui. Maksimali darbinė temperatūra 80°C.

**Techninis aprašymas**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Šepečio Ø D <sub>1</sub>       | 30 mm                   |
| Ilgis H <sub>1</sub>           | 6 mm                    |
| maksimalus sūkių skaičius      | 15000 min <sup>-1</sup> |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 6000 min <sup>-1</sup>  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>          | 6 mm                    |
| Šlifavimo priemonių kodas      | SiC                     |
| Produkto rūšis                 | Apvalus šepetys         |

