


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu INOX visas 0,20 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 70X16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

574255 70X16

GTIN

4017359123737

Produktų klasė

57L

Aprašymas**Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm**.
Visos sudedamosios dalys iš nerūdijančiojo plieno.

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifuoekliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.
Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymasIlgis H₁

19 mm

Šepečio Ø D₁

70 mm

Šerių storis

0,2 mm

maksimalus sūkių skaičius

15000 min⁻¹Plotis L₁

18 mm

Koto \emptyset D _s	6 mm
Produkto rūšis	Apvalus šepetys