


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu INOX visas 0,20 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 50X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574255 50X15
GTIN	4017359083857
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm**.  
Visos sudedamosios dalys iš nerūdijančiojo plieno.

**Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifukuoliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.  
Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	15000 min <sup>-1</sup>
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	12 mm
Šerių storis	0,2 mm
Plotis L <sub>1</sub>	15 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Produkto rūšis

Apvalus šepetys