


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1×
kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 125XM14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	571250 125XM14
GTIN	4017359053768
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Paskirtis:

Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui. Su **vidiniu sriegiu M14**, tiesioginiam tvirtinimui **ant kampinių šlifuoklių.**

Techninis aprašymas

Plotis L ₁	14 mm
Sriegis M	M14
Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Apvalus šepetys

