

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY

**Apvalus šepetys Dvipusio pynimo, plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1×
kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 125XM14mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	571205 125XM14
GTIN	4017359458693
Produktų klasė	57L

Aprašymas

Modelis:

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Paskirtis:

Dviejų krypčių pynimas (dešininis / kairinis) dar stipresniam poveikiui, atliekant sudėtingus valymo darbus. Labai tinka kampų ir kraštų valymui, mažas spindulinis mušimas.

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui. Su **vidiniu sriegiu M14**, tiesioginiam tvirtinimui **ant kampinių šlifuoiklių.**

Techninis aprašymas

Pynių kiekis	20
maksimalus sūkių skaičius	12500 min ⁻¹
Šepečio Ø D ₁	125 mm
Ilgis H ₁	29 mm

Plotis L ₁	14 mm
Sriegis M	M14
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Produkto rūšis	Apvalus šepetys