

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Šepetys plokštumoms su plastikiniu pagrindu INOX viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574760 50
GTIN	4017359079867
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Šepečiai su koto Ø 6 mm.

Skirti **nerūdijančiojo plieno apdirbimui**. **Plastikinis pagrindas** apsaugo, kad neprivažiuotų per arti, nepatenka svetimkūniai, todėl nerūdija.**Paskirtis:**

Naudojama tiesiniuose šlifuoekliuose, įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu. Mažų bei vidutinio dydžio plotų valymui bei užvartų nuėmimui.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	10500 min ⁻¹
Šepečio Ø D ₁	50 mm
Šerių storis	0,3 mm
Ilgis H ₁	28 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Produkto rūšis	Šepetėlis-teptukas

