



Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 13 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637945
GTIN	4013288182159
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Galvutės su **laikymo funkcija** ir įranta gale yra ypač patogios dirbant rankiniu būdu.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M12.

Turinys:

Terkšlė su perjungimo svirtimi ir ilgintuvu Nr. 640385.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 10 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Ilgintuvas su greitojo sukimo įvore: 1 vnt. 250 mm

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640385 su perjungimo svirtimi ir ilgintuvu 341 mm

Laikoma: Tekstiliniame dėkle su lipuku.

Aukštis: 73 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-19 mm

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dalių skaičius	13

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos	10-19 mm
Gamintojo pavadinimas	8006 SC 1
Pakuotė	Medžiaginis dėklas, užklijuojamas lipuku
Ilgis	325 mm
Plotis	148 mm
Aukštis	73 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas