

*intercable***Didelės presavimo replės, Tipas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	729970 120
GTIN	8014212199263
Produktų klasė	76C

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta viršūnė su pavary svirtimi ir įmontuotu, pasukamu profiliuotu disku. Vamzdinės kojelės su plastikinėmis rankenomis. Skerspjūvis pasirenkamas pagal profilinius diskus.

Naujoviškas i-užspaudimas, tinka daugiagysliams, sutvirtintiems ir viengysliams laidams.

Naujoviškas i-užspaudimas leidžia viršyti standartinės ribas.

Paskirtis:

Neizoliuotiems **vamzdiniams kabelių antgaliams** ir **vamzdinėms jungtims** (standartinis modelis).

Pastaba:

Netinka užspaudžiamiems kabelių antgaliams pagal DIN ir prancūziškiems CDF kabelių antgaliams.

Presavimo replės DIN ir prancūziškiems CNF kabelio antgaliams tiekiamos papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Svoris	3,7 kg
visas ilgis	535 mm
laido skerspjūviui	10 - 120 mm ²
Produkto rūšis	Užspaudimo replės

Priedai

Atsarginių presavimo žiaunų rinkinys Tipas 120

729975 120