

*intercable***Didelės presavimo replės, Tipas: 50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	729970 50
GTIN	8014212198730
Produktų klasė	76C

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta viršūnė su pavarų svirtimi ir įmontuotu, pasukamu profiliuotu disku. Vamzdinės kojelės su plastikinėmis rankenomis. Skerspjūvis pasirenkamas pagal profilinius diskus.

Naujoviškas i-užspaudimas, tinka daugiagysliams, sutvirtintiems ir viengysliams laidams.

Naujoviškas i-užspaudimas leidžia viršyti standartinės ribas.

**Paskirtis:**

Neizoliuotiems **vamzdiniams kabelių antgaliams** ir **vamzdinėms jungtims** (standartinis modelis).

**Pastaba:**

Netinka užspaudžiamiems kabelių antgaliams pagal DIN ir prancūziškiems CDF kabelių antgaliams.

Presavimo replės DIN ir prancūziškiems CNF kabelio antgaliams tiekiamos papildomai užsakius.

**Techninis aprašymas**

Svoris	1,5 kg
visas ilgis	380 mm
laido skerspjūviui	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Produkto rūšis	Užspaudimo replės

**Priedai**

Atsarginių presavimo žiaunų rinkinys Tipas 50

729975 50