



Rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290210 20
GTIN	4030741257469
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

HM įvorė dar didesniai patvarumui.

Greitas įrankio reguliavimas tvirtinimo varžtu.

Privalumai:

- **Maža vibracija.**
- **Reguliavimo skalė ir sinchroninio veikimo nustatymo varžtas detalės \varnothing nustatymui.**
- **Trumpesnis keitimo laikas ir atitinkamai mažesnė vieneto kaina.**
- **Rifliavimo ratukų kampo korekcijos.**
- **Dar patvaresnis dėl specialiai grūdinto paviršiaus.**
- **Skirtas didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.**

Techninis aprašymas

Koto aukštis	20 mm
Darbinės ribos	10 - 250 mm
Koto plotis	20 mm
HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas	299920 1
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	8 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	25 mm

kai rifliavimo plotis b	6 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR15°
kai rifliavimo profilis	RGE30° 2×AA
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

Atsarginių dalių rinkinys (3-jų dalių), HM įvorė, poveržlė, varžtas Tipas 1

299920 1