



## 12-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 5/16in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	631105 5/16
GTIN	4018754001538
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas, **AS-drive** profilis.

#### Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

### Techninis aprašymas

Ilgis	23 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	11,6 mm
Rakto dydis	7,94 mm
Rakto dydis	5/16 in
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Galvutė

