



## 12-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 1/4in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	631105 1/4
GTIN	4018754001514
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas, **AS-drive** profilis.

#### Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

### Techninis aprašymas

Rakto dydis	6,35 mm
Ilgis	23 mm
Rakto dydis	1/4 in
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	9,4 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Galvutė

