



Veržliaraktis, reguliuojamas šone, visas ilgis: 255 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	813940 255
GTIN	7314150191239
Produktų klasė	83F

Aprašas

Aprašymas:

Su ergonomiška rankena iš termoplastinio elastomero. Žiočių padėtis 15°. Preciziškai užgrūdintas, apsaugotas nuo rūdžių ir chromuotas. Matavimo skalė mm, kairėje pusėje.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

maksimalus rakto dydis: 35 mm

visas ilgis: 10 in

Techninis aprašymas

visas ilgis	10 in
maksimalus rakto dydis	35 mm
visas ilgis	255 mm
Svoris	500 g
Norma	ASME B107.8M-2003
Norma	UNE 16532
Norma	ISO 6787
Žiočių padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	preciziškai užgrūdintas ir apsaugotas nuo rūdžių
Medžiaga	Aukštos kokybės plieno lydinys

Paviršius	chromuotas
nekibirškčiuojantis	ne
Keičiamos lūpos	ne
Padalos	taip
Terkšlės funkcija	ne
Rankenos apvalkalas	taip