



Veržliaraktis, reguliuojamas šone, Visas ilgis: 205 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	813940 205
GTIN	7314150191222
Produktų klasė	83F

Aprašas

Aprašymas:

Su ergonomiška rankena iš termoplastinio elastomero. Žiočių padėtis 15°. Preciziškai užgrūdintas, apsaugotas nuo rūdžių ir chromuotas. Matavimo skalė mm, kairėje pusėje.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

maksimalus rakto dydis: 27 mm

visas ilgis: 8 in

Techninis aprašymas

visas ilgis	205 mm
visas ilgis	8 in
maksimalus rakto dydis	27 mm
Svoris	300 g
Norma	ASME B107.8M-2003
Norma	UNE 16532
Norma	ISO 6787
Žiočių padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	preciziškai užgrūdintas ir apsaugotas nuo rūdžių
Medžiaga	Aukštos kokybės plieno lydinys

Paviršius	chromuotas
nekibirksčiuojantis	ne
Keičiamos lūpos	ne
Padalos	taip
Terkšlės funkcija	ne
Rankenos apvalkalas	taip