



Rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290200 25
GTIN	4030741556814
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

HM įvorė dar didesniai patvarumui.

Greitas įrankio reguliavimas tvirtinimo varžtu.

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą. 3 taškų atrama tiksliai ašinei padėčiai. Radialinė ir ašinė apsauga nuo deformacijos užtikrina optimalų įrankio judesį.

Techninis aprašymas

HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas	299920 1
kai rifliavimo plotis b	6 mm
Koto plotis	25 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	25 mm
Darbinės ribos	10 - 300 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	8 mm
Koto aukštis	20 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RAA 1×BL30°
kai rifliavimo profilis	RBR30° 1×AA

kai rifliavimo profilis	RAA 1×BR30°
kai rifliavimo profilis	RBL30° 1×AA
kai rifliavimo profilis	RBR45° 1×BL15°
kai rifliavimo profilis	RBL45° 1×BR15°
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

Atsarginių dalių rinkinys (3-jų dalių), HM įvorė, poveržlė, varžtas Tipas 1

299920 1