



Rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290010 20
GTIN	4030741658020
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaištis dar didesniai patvarumui.

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį. Click-Pin:
Greitam ir saugiam rifliavimo ratuko pakeitimui.

Techninis aprašymas

Koto aukštis	20 mm
Darbinės ribos	10 - 110 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	20 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
Kaištis	299910 4
Koto plotis	20 mm
kai rifliavimo plotis b	8 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RAA 2×AA
kai rifliavimo profilis	RBL 2×BR
kai rifliavimo profilis	RBR 2×BL

kai rifliavimo profilis	RGE30° BL/BR30°
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR45°
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

HM kaištisHM Tipas 4	299910 4
----------------------	----------