



## Rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290010 25
GTIN	4030741660672
Produktų klasė	29H

### Aprašymas

#### Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.  
HM kaištis dar didesniajam patvarumui.

**Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį. Click-Pin:**  
Greitam ir saugiam rifliavimo ratuko pakeitimui.

### Techninis aprašymas

Kaištis	299910 4
Darbinės ribos	15 - 220 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	25 mm
Koto aukštis	20 mm
Koto plotis	25 mm
kai rifliavimo plotis b	8 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RAA 2×AA
kai rifliavimo profilis	RBL 2×BR
kai rifliavimo profilis	RBR 2×BL

kai rifliavimo profilis	RGE30° BL/BR30°
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR45°
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

---

## Priedai

HM kaištisHM Tipas 4	299910 4
----------------------	----------