

**Garant****Besisukantys tekinimo staklių centrai keičiamiems antgaliams, Tipas: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320617 25
GTIN	4045197773647
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

- **Modelis su spyruoklėmis, apdirbimo metu kompensuojamas ašinis ilgis.**
- **Visas grūdintas ir šlifluotas. Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Specialus sandariklis neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui.**

Cilindrinis kotas, skirtas ištekinimo laikikliams, įvorių laikikliams arba hidraulinius griebtuvams užspausti.

**Aprašymas:**

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

**Paskirtis:**

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

**Priedai pasirinktinai:**

Keičiamus antgalius žr. Nr. 320625.

**Pastaba:**

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	3000 min <sup>-1</sup>
Bendras ilgis L	118 mm

Korpuso Ø D	44 mm
Koto Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Spyruoklės eiga	3 mm
Ø d	25 mm
Radialinis mušimas	0,01 mm
tekinamo ruošinio masė	300 kg
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	51 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	K12
Laikiklis	Koto Ø 25 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys

## Priedai

Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 1	320625 1
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 3	320625 3
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 2	320625 2
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 6	320625 6
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 4	320625 4
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 5	320625 5