

Garant**Besisukantis tekinimo centras 60° / 30°, Morzės kūgis: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320647 3
GTIN	4045197774101
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- Lengva konstrukcija su plonu korpusu.
- Tikslūs ritiniai guoliai užtikrina mažą spindulinį mušimą.
- Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- MK kotas užgrūdintas ir nušlifotas.

Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Nedidelių detalių apdirbimui visų tipų tekinimo staklėmis.

Dėl pailgintos centravimo viršūnės formos, tekinimo įrankį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus. Ypač tinka kopijavimui.

Korpuso Ø D: 34 mm

Darbinės dalies ilgis B: 74 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 15 mm

didžiausias viršūnės Ø 30° A: 8 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

Viršūnės ilgis C: 29 mm

Techninis aprašymas

maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
maksimalus sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Korpuso Ø D	34 mm
tekinamo ruošinio masė	300 kg
Darbinės dalies ilgis B	74 mm
didžiausias viršūnės Ø 60° A	15 mm
didžiausias viršūnės Ø 30° A	8 mm
Viršūnės ilgis C	29 mm
Morzės kūgis	MK3
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys