

Garant**Besisukantis tekinimo centras keičiamiems antgaliams, Morzės kūgis: 4****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 320659 4 |
| GTIN | 4045197774361 |
| Produktų klasė | 31Z |

Aprašymas**Modelis:**

- **Centravimo kaltuko ašis iš užgrūdinto įrankinio plieno.**
- **Centravimo viršūnė grūdinta, ją galima daug kartų pergalėti.**
- **Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą radialinį mušimą.**
- **Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**
- **Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifluotas.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu gražtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui. Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

Priedai pasirinktinai:

Keičiami antgaliai Nr. 320625 – 320631

Pastaba:

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.

Korpuso Ø D: 76 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

maksimalus sūkių skaičius: 3200 min⁻¹

tekinamo ruošinio masė: 350 kg

Ilgis 1: 58 mm

L₂: 13 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| maksimalus sūkių skaičius | 3200 min ⁻¹ |
| Korpuso Ø D | 76 mm |
| tekinamo ruošinio masė | 350 kg |
| maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm |
| Morzės kūgis | MK4 |
| atitinka spalvinį žymėjimą | K18 |
| Ilgis 1 | 58 mm |
| L ₂ | 13 mm |
| Išorinis Ø D ₁ | 18 mm |
| Koto Ø D ₂ | 32 mm |
| Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |

Priedai

| | |
|--|----------|
| Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 2 | 320629 2 |
| Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 1 | 320629 1 |
| Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 3 | 320629 3 |
| Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 5 | 320629 5 |
| Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 4 | 320629 4 |
| Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 6 | 320629 6 |