

Garant**Besisukantis tekinimo centras keičiamiems antgaliams, Morzės kūgis: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320659 5
GTIN	4045197774378
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Centravimo kaltuko ašis iš užgrūdinto įrankinio plieno.**
- **Centravimo viršūnė grūdinta, ją galima daug kartų pergalėti.**
- **Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą radialinį mušimą.**
- **Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**
- **Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifluotas.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu gražtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui. Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

Priedai pasirinktinai:

Keičiami antgaliai Nr. 320625 – 320631

Pastaba:

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.

Korpuso Ø D: 96 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

maksimalus sūkių skaičius: 2600 min⁻¹

tekinamo ruošinio masė: 1100 kg

Ilgis 1: 72 mm

L₂: 14 mm

Techninis aprašymas

maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
maksimalus sūkių skaičius	2600 min ⁻¹
Morzės kūgis	MK5
tekinamo ruošinio masė	1100 kg
Korpuso Ø D	96 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	K24
Ilgis 1	72 mm
L ₂	14 mm
Išorinis Ø D ₁	24 mm
Koto Ø D ₂	42 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys

Priedai

Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrums Tipas 5	320631 5
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrums Tipas 6	320631 6
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrums Tipas 4	320631 4
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrums Tipas 3	320631 3
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrums Tipas 2	320631 2
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrums Tipas 1	320631 1