

**Garant****Besisukantis tekinimo centras keičiamiems antgaliams, Morzės kūgis: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	321265 3
GTIN	4045197774446
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

- Su pailginta viršūne ir ištraukimo veržle, specialiai CNC staklėms.
- Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifluotas.
- Tikslūs ritininiai guoliai didelėms apkrovoms ir sukimosi greičiams.
- Centravimo viršūnė grūdinta, galima keletą kartų galąsti.
- Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.

**Aprašymas:**

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

**Paskirtis:**

Didelėms apkrovoms, specialiai CNC staklėms.

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

**Priedai pasirinktinai:**

Keičiami antgaliai Nr. 320627 – 320631.

**Pastaba:**

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.

Speciali ištraukimo veržlė, skirta NC staklėms, kad būtų galima ištraukti centrą iš arkliuko pinolės.

**Techninis aprašymas**

Atitinka spalvinį žymėjimą	K12
maksimalus sūkių skaičius	12000 min <sup>-1</sup>
tekinamo ruošinio masė	400 kg
Išorinis Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Koto Ø D <sub>2</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	10 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
Ilgis 1	56 mm
Morzės kūgis	MK3
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys

## Priedai

Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 1	320625 1
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 5	320625 5
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 2	320625 2
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 4	320625 4
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 6	320625 6
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 3	320625 3